

nVent CADDY Pyramid Tool-Free Pipe Clamp, 12.7–22.4 mm OD



NÚMERO DE CATÁLOGO

PTF1C

CARACTERÍSTICAS

Push-in clamps install without the need for additional tools or strut clamps

Clamps come in two different sizes to fit project needs

Plastic clamps and base will not corrode pipe

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 360484

Material: Nylon

Temperatura: -45 to 65 °C



Diâmetro externo (OD): 12.7 - 22.4 mm

Length (L): 40.6mm

Largura (W): 19.1 mm

A: 9.5 mm

Peso unitário: 0.01 kg



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

