

Quick Strut Nut with Stud, M8 Rod, 26 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

QSNM8040EG

CARACTERÍSTICAS

Provides fast universal attachment of threaded rod and hardware to standard strut profiles

Pre-assembled slide nut ready to use out of the box

Spring retains assembly in place until hardware is tightened



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 592912

Material: Aço

Acabamento: Electro galvanized

Tamanho da haste (RS): 8

Comprimento 1 (L1): 26 mm

Comprimento 2 (L2): 50 mm

A: 6 mm

B: 4 mm

C: 41 mm

Torque (TQ): 28 N·m




Static Load 1 (F1): 3300N

Static Load 2 (F2): 3300N

Static Load 3 (F3): 3300N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static Load 1 represents 1.5 mm strut channel thickness. Static Load 2 represents 2.0 mm strut channel thickness. Static Load 3 represents 2.5 mm strut channel thickness.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

