

# Plastic Conduit Clip, 32 mm OD

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**SCEC32H0**



## CARACTERÍSTICAS

Push-in installation of conduit

Compatible with different structural attachment components to accommodate a variety of structures including concrete, brick, plywood, cable tray, spring steel fasteners and threaded rod

Snap-together clips can be easily assembled to limit the number of fixing points to structure

Non-flame propagating per IEC 61386-25

Passed 650°C glowing/hot-wire wire test per EN 60695-2

Halogen free

UV-stabilized

## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 800003

Material: Acrilonitrilo butadieno estireno


Temperatura: -10 to 80 °C

Diâmetro externo (OD): 32 mm

A: 43 mm

B: 39 mm

C: 28 mm



### AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

