

Twist-In Insert for Perforated Cable Tray

NÚMERO DE CATÁLOGO

SCEDV


CARACTERÍSTICAS

For installation of plastic conduit clamps and clips on cable trays with slots

Passed 650°C glowing/hot-wire test per EN 60695-2

Halogen free

UV-stabilized



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 800035

Material: Nylon

Temperatura: -20 to 85 °C

A: 20 mm


B: 11 mm

C: 16 mm

D: 6 mm

E: 6 - 9 mm

Espessura (T): 0.50 - 1.1 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

