


Push-In Insert for Sheet Metal



NÚMERO DE CATÁLOGO

SCESV

CARACTERÍSTICAS

For installation of plastic conduit clamps and clips on cable trays or spring steel fasteners with holes

Passed 650°C glowing/hot-wire test per EN 60695-2

Halogen free

UV-stabilized

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 800034

Material: Nylon


Temperatura: -20 to 85 °C

Altura (H): 18 mm

Largura (W): 20 mm

Espessura (T): 0.50 - 1.1 mm

Tamanho do orifício (HS): 6 - 8 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

