

# SIT CLIM Insulated Pipe Clamp with Rubber Ends, 13 mm Insulation, 60 mm OD, 2" Pipe, 50 DN



## NÚMERO DE CATÁLOGO

**SCLI13I0060**

## CARACTERÍSTICAS

Pre-mounted with steel two screw pipe clamp

Fire rating B2 acc. to DIN 4102-1

Fire rating M1 acc. to NFP 92-501

## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 580160

Espessura do isolamento: 13 mm

Material: Aço; Polyisocyanurate

Acabamento: Electrogalvanized

Density: 80 kg/m<sup>3</sup>

Compressive Strength: 520 kPa @ 23 °C

Thermal Conductivity: 0.03 W/m-K @ 10 °C

Temperatura: -40 to 90 °C



Diâmetro externo (OD): 60 mm

Tamanho do tubo: 2" Min

NB/DN: 50

Tamanho da haste (RS): M8; M10

B: 50 mm



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

