

SIT CLIM Insulated Pipe Clamp with Rubber Ends, 19 mm Insulation, 54 mm OD



NÚMERO DE CATÁLOGO

SCLI19I0054

CARACTERÍSTICAS

Pre-mounted with steel two screw pipe clamp

Fire rating B2 acc. to DIN 4102-1

Fire rating M1 acc. to NFP 92-501

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 580351

Espessura do isolamento: 19 mm

Material: Aço;Polyisocyanurate

Acabamento: Electrogalvanized

Density: 80 kg/m³

Compressive Strength: 520 kPa @ 23 °C


Thermal Conductivity: 0.03 W/m-K @ 10 °C

Temperatura: -40 to 90 °C

Diâmetro externo (OD): 54 mm

Tamanho da haste (RS): M8;M10

B: 50 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

