

nVent CADDY Speed Link Catenary Cable Spool, 50 m Length

NÚMERO DE CATÁLOGO

SLC6L50

CARACTERÍSTICAS

Used for installing custom lengths of catenary cable with two locking devices

Spool with nVent CADDY Speed Link steel wire

Wire rope constructed from 7 bundles of 19 strands each of steel aircraft wire



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 196821

Material: Aço

Acabamento: Hot-Dip Galvanized

Wire Rope Diameter: 6 mm

Wire Rope Length: 50m

Ângulo (a): 60 ° Max

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO


Static load 1 represents a point load in the center of the catenary installation. Static load 2 represents a two or three point distributed load on the catenary installation. Static load 3 represents a four or more point distributed load on the catenary installation.

Preload of the wire rope must be applied using Catenary Tensioning Tool.

Cut-to-order (CTO) lengths orderable in meter increments.

Horizontal Intallation		
Preload	1000 N	450 N
Static Load 1 (F1)	490 N	590 N
Static Load 2 (F2)	880 N	1080 N
Static Load 3 (F3)	980 N	1180 N
Vertical Installation		
Static Load 4 (F4)	4440 N	

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

