

nVent CADDY Speed Link LD with Hook, S304, 1.5 mm Wire, 2 m Length

NÚMERO DE CATÁLOGO

SLD15L2S

CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting

Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners

Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope

Easy to remove for applications requiring maintenance

Spring latch helps provide secure connection

Insert cable through hole and use bottom side of hook as an end stop



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 195935

Material: Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 1.5 mm

Wire Rope Length: 2m

A: 58.4 mm

B: 22.9 mm

C: 6.4 mm



Static Load: 195N

Altura (H): 19 mm

Largura (W): 12.7 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Wire and pre-assembled hook end fitting made of Stainless Steel 316 (1.4401).



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

