

Tool-free 1.5mm Wire Rope Hanger Kit M6 with Hook End-Fitting - 1m Long - 19.5kg



NÚMERO DE CATÁLOGO

SLDM615L1

CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting

Ideal for supporting lighting, ductwork and other installation projects

Sleek, low-profile locking device reduces visual impact

Keyless locking device is adjustable even after installation



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 196028

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 1.5 mm

Wire Rope Length: 1m

A: 58.4 mm

B: 22.9 mm

C: 6.4 mm



Static Load: 195N

Tamanho da haste (RS): 6

Length (L): 7mm

Altura (H): 24.5 mm

Largura (W): 9.2 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

