

Parafuso com olhal para fixação em madeira, M6, comprimento do parafuso de 32mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

SLEBWS

nVent CADDY Speed Link Accessory to be screwed into wood and compatible with nVent CADDY Speed Link wire assemblies with hook end-fitting, chain and S-Hook.

CARACTERÍSTICAS

Designed to accept nVent CADDY Speed Link wire rope or hook



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 195858

Material: Aço


Acabamento: Electrogalvanized

Diâmetro do parafuso (Sc): 6

Comprimento do parafuso (L): 32mm

Tamanho do orifício (HS): 8.8 mm

A: 60 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

