


Speed Link For 2 mm Wire, 200 Pack

NÚMERO DE CATÁLOGO

SLK2C200



CARACTERÍSTICAS

Push/pull keyless release allows easy adjustments

Low-profile locking device minimizes visual impact

Cable spread of 90 degrees allows positioning the device closer to the load

Keyless release tubes are easy to operate while wearing gloves

Double-sided locking mechanism enables simple height adjustment



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 196600

Material: Aço;Polypropylene;Liga de zinco

Wire Rope Diameter: 1.5 - 2 mm

Altura (H): 55 mm


Largura (W): 19 mm

Espessura (T): 12.5 mm

Ângulo (a): 90 ° Max

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Locking devices are only to be used with nVent CADDY Speed Link wire spools and accessories with the same specified Wire Rope Diameter as the locking device. Do not use with any other wires.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

