

nVent CADDY Speed Link SLK with Threaded Stud End, 2 mm Wire, 3 m Length, M8 Rod



NÚMERO DE CATÁLOGO

SLK2L3SEM8

CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled threaded stud end fitting

Attaches to structures with threaded anchors or devices with threaded hole

Connects directly to threaded devices in trapeze assemblies, light fixtures, HVAC assemblies or signage



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 196561

Material: Aço;Polypropylene;Liga de zinco

Acabamento: Electrogalvanized

Static Load Safety Factor: 5:1

Em conformidade com: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Diameter: 2 mm

Wire Rope Length: 3m

Tamanho da haste (RS): 8

Comprimento do parafuso (L): 45mm


Altura (H): 55 mm

Largura (W): 19 mm

Espessura (T): 12.5 mm

Ângulo (a): 90 ° Max

Static Load: 440N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

