

nVent CADDY Speed Link SLK with Angle Bracket, 2 mm Wire, 5 m Length



NÚMERO DE CATÁLOGO

SLK2L5AB

CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled angle bracket end fitting

Ideal for attaching to concrete, steel or wood surfaces

Simple alternative to jack chain and additional hardware



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 196531

Material: Aço; Liga de zinco; Polypropylene

Acabamento: Electrogalvanized

Static Load Safety Factor: 5:1

Em conformidade com: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Diameter: 2 mm

Wire Rope Length: 5m

A: 22.6 mm

Tamanho do orifício (HS): 7.1 mm




Altura (H): 55 mm

Largura (W): 19 mm

Espessura (T): 12.5 mm

Ângulo (a): 90 ° Max

Static Load: 440N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

