

# nVent CADDY Speed Link SLK with Loop, 3 mm Wire, 3 m Length



## NÚMERO DE CATÁLOGO

**SLK3L3LP**

## CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled loop end fitting

Easy and flexible solution attaches to building structures

Wire rope wraps around structure and through loop for quick installation

Ideal for attaching to purlins, beams and other structural members

Works well in tight or confined spaces

Loop attaches directly to pipe, ductwork or other hanging assemblies



## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 196708

Material: Aço; Polypropylene; Liga de zinco

Acabamento: Electrogalvanized

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 3 mm

Em conformidade com: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Length: 3m

Length (L): 101.6mm


Altura (H): 62 mm

Largura (W): 24 mm

Espessura (T): 16 mm

Ângulo (a): 90 ° Max

Static Load: 890N



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

