

SNSW Flanged Nut, M10 Rod, 42.4 mm dia

NÚMERO DE CATÁLOGO

SNSWM10

CARACTERÍSTICAS

Ideal for retrofit projects, such as trapeze installations, where disassembly of the support system is not desired


Use as a stopper when installing nVent CADDY Rod Lock assemblies

Can be easily installed, removed, and repositioned at any location along the threaded rod

Ready to use out of the box and eliminates multiple pieces of standard hardware

Functions as a hex nut and flat washer combined

Washer is wide enough to work with standard strut channel profiles



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 390102

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Static Load Safety Factor: 3:1

Tamanho da haste (RS): 10

Diâmetro (Ø): 42.4 mm

Altura (H): 20mm


Tamanho da chave inglesa: 20 mm

Espessura do flange (FT): 6.5 mm

Static Load: 1557N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

For use on plain and electro zinc plated hardware only.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

