

Stand Off Two Hole Strap for CPVC Pipe, 1" Pipe, DN25

NÚMERO DE CATÁLOGO

SOSR100



CARACTERÍSTICAS

- Includes flared edges to protect piping
- Rated for use with CPVC fire sprinkler pipe
- Positions pipe 1-1/2" (38 mm) off the mounting surface eliminating the need for wooden spacer blocks
- Can be mounted in both vertical and horizontal positions on concrete, steel and wood
- Meets the UL® 203 stringent upward thrust requirement
- UL® Listed as both a hanger and pipe restraint
- Complies with static load requirements of NFPA® 13
- Includes mounting screws
- Can be used with 3TW backing nut on composite wood joist installations



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 597806

Material: Aço

Acabamento: Pregalvanized

Tamanho do tubo: 1"

NB/DN: 25

Tamanho do orifício (HS): 5.1 mm



A: 75 mm

B: 94 mm

C: 25.4 mm

Espessura (T): 1.3 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

