

# Strut Nut with Spring, Channel Type C, Steel, EG, M10 Rod

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**SPRCM10EG**

## CARACTERÍSTICAS

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

Spring allows for easy installation



## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 315065

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized



Static Load Safety Factor: 3:1

Tamanho da haste (RS): 10

Espessura (T): 8 mm

Torque (TQ): 55 N·m

| Pull-Out Strength |                   |        |        |
|-------------------|-------------------|--------|--------|
| Part Number       | Channel Thickness |        |        |
|                   | 2,5 mm            | 2 mm   | 1,5 mm |
| SPRCM6xx          | 2000 N            | 2000 N | 2000 N |
| SPRCM8xx          | 3330 N            | 3330 N | 3330 N |
| SPRCM10xx         | 4890 N            | 4440 N | 4440 N |
| SPRCM12xx         | 4890 N            | 4660 N | 4440 N |



## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

