

Strut Nut with Spring, Channel Type C, Stainless Steel, M10 Rod

NÚMERO DE CATÁLOGO

SPRCM10S6

CARACTERÍSTICAS

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

Spring allows for easy installation



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 315230

Material: Stainless Steel 316 (EN 1.4401)



Static Load Safety Factor: 3:1

Tamanho da haste (RS): 10

Espessura (T): 8 mm

Torque (TQ): 55 N·m

Pull-Out Strength			
Part Number	Channel Thickness		
	2,5 mm	2 mm	1,5 mm
SPRCM6xx	2000 N	2000 N	2000 N
SPRCM8xx	3330 N	3330 N	3330 N
SPRCM10xx	4890 N	4440 N	4440 N
SPRCM12xx	4890 N	4660 N	4440 N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

