

Heavy Duty Pipe Clamp, Painted, Red Oxide, 33–35 mm OD, 1" Pipe, 25 DN

NÚMERO DE CATÁLOGO

SSG035R0

CARACTERÍSTICAS

For high static requirements in industrial construction

Suitable for fix point applications



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 574620

Material: Aço

Acabamento: Painted;Red Oxide

Diâmetro externo (OD): 33 - 35 mm

Tamanho do tubo: 1"

NB/DN: 25

Tamanho do orifício (HS): 11 mm

Diâmetro do parafuso (Sc): 10 mm

Comprimento do parafuso (L): 40mm

Static Load: 1000N




Largura (W): 40 mm

Espessura (T): 4 mm

A: 71 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static load refers to a complete set of Heavy Duty Pipe Clamps held in place with indicated screws per ISO 4014 and corresponding hex nuts per ISO 4032 (for further information, please refer to Standard SSG 7075E).



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

