

Strut to Strut Connector



NÚMERO DE CATÁLOGO

STS

CARACTERÍSTICAS

Consists of two half castings, nut and bolt

Allows for bolting two strut channels back to back through the slots

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 315450

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

A: 32 mm

B: 25 mm

C: 12.7 mm


Torque (TQ): 7 N·m

Static Load: 4900N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Minimum of 2 required. Maximum spacing 1 foot (300mm).

Minimum half-slot dimensions 9/16" x 7/8" (14.3 mm x 22.2 mm).



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

