


# U-Bolt, Steel, EG, 90 mm OD, 3" Pipe, 80 DN, M10 Rod

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**UB4N090M10**

## CARACTERÍSTICAS

Complete with 4 nuts



## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 599190

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized


Diâmetro externo (OD): 90 mm

Tamanho do tubo: 3"

NB/DN: 80

Tamanho da haste (RS): M10

Altura (H): 125 mm



### AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

