

USC Universal Strut Clamp for Pipe/Conduit, EG, 139.7–146.1 mm OD, 5" Pipe, 125 DN



NÚMERO DE CATÁLOGO

USC143EG

CARACTERÍSTICAS

Consists of two clamps, nut and bolt

Fits into open side of strut channel

Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 59)

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 712260

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized

Diâmetro externo (OD): 139.7 - 146.1 mm



Tamanho do tubo: 5"

NB/DN: 125

Largura (W): 32 mm

Espessura (T): 3 mm

Static Load: 4000N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

