

PEMSA Wire Basket Tray C Bracket, 365 mm



NÚMERO DE CATÁLOGO

WBT300CBRKT

CARACTERÍSTICAS

Easy to use, quick connect feature

Ideal for ceiling, wall and channel installations

Side load access for cable installation

IEC 61537 load rating and earthing compliant



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 820340

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized



Comprimento 1 (L1): 137 mm

Comprimento 2 (L2): 365 mm

Largura (W): 54 mm

Altura (H): 190 mm

Static Load: 245N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

