

PEMSA Wire Basket Tray Quick Center Support, M8–M10 Hole

NÚMERO DE CATÁLOGO


WBTQCTRSPRTM10

CARACTERÍSTICAS

Ideal for tray widths up to 200mm

Side load access for cable installation

IEC 61537 load rating and earthing compliant



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 820425

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized


Length (L): 59mm

Largura (W): 35 mm

Altura (H): 5 mm

Tamanho do orifício (HS): 8 - 10 mm

Static Load: 833N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

