

# PEMSA Wire Basket Tray Splice Bar, Black

## NÚMERO DE CATÁLOGO


**WBTSPBAR300BG**

## CARACTERÍSTICAS

Added mechanical splice strength

Works with wide range of tray sizes and configurations

IEC 61537 load rating and earthing compliant



## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 820703

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized


Cor: Black

Length (L): 300mm

Largura (W): 22 mm

Espessura (T): 1.5 mm

Slot Size (SS): 7 x 28 mm



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

