

# Strut Beam Clamp with U-Bolt, Steel, HD, DD Strut

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**ZTA603HD**

## CARACTERÍSTICAS

Complete with U-bolt and nuts

Requires installation in pairs



## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 388066

Material: Aço

Acabamento: Hot-Dip Galvanized

Strut Type: DD (124 x 41 mm)

Tamanho da haste (RS): 10

Espessura do flange (FT): 18 mm Max

Largura (W): 80 mm

Espessura (T): 6 mm

A: 24 mm


B: 45 mm

C: 180 mm

Static Load: 5000N

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static Load is based on one pair of Strut Beam Clamps.



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

