

Strut Beam Clip, Steel, HDG, 16 mm Max Flange, 13 mm Hole



NÚMERO DE CATÁLOGO

ZTA605

CARACTERÍSTICAS

Beam Clip for clamping the open side of strut to a beam

Suitable for all strut channels

Requires installation in pairs

Structural attachment to beams to support nVent CADDY Eristrut

FM® Specification Tested

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 388080

Material: Aço

Acabamento: Hot-Dip Galvanized

Espessura do flange (FT): 16 mm Max

Tamanho do orifício (HS): 13 mm

Length (L): 49mm

Espessura (T): 6 mm



Largura (W): 40 mm

Static Load: 2040N

Parafuso incluído: Não

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Indicated loads are based on installation with 1/2" (M12) hardware and strut channel type A.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

