


ESS UH Sign Holder System without Strap

CARACTERÍSTICAS

Attached clip accepts ESS ST Strap for fixing to pipe

Complete with plastic cover, M8 nut and two additional screw holes with 0.157" (4 mm) diameter





ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Diâmetro do parafuso (Sc)	Altura (H)	Largura (W)
ESSUH	599501	Aço, Polycarbonato	Pregalvanizado	8	55 mm	105 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	A	B
ESSUH	599501	11 mm	36 mm



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

