

# Flexible Plastic Conduit and Pipe Clamp



## CARACTERISTICAS

Push-in installation of conduit

Flexible clamping design accommodates multiple conduit sizes using one clamp

Compatible with different structural attachment components to accommodate a variety of structures including concrete, brick, plywood, cable tray, spring steel fasteners and threaded rod

Snap-together clips can be easily assembled to limit the number of fixing points to structure

Low profile allows for installations in tight spaces

Non-flame propagating per IEC 61386-25

Passed 650°C glowing/hot-wire wire test per EN 60695-2

Suitable for insulated and non-insulated pipe applications

Push-in installation of conduit

Halogen free

UV-stabilized

Compliance to AS3500

Withstands up to 40kg of extraction force


**Material:** Polypropylene

**Temperatura:** -10 to 85 °C

ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro externo (OD) | A     | B              |
|--------------------|------------------|-----------------------|-------|----------------|
| SCFC1620           | 800020           | 16 - 20 mm            | 32 mm | 16 - 18 mm     |
| SCFC2025           | 800021           | 20 - 25 mm            | 32 mm | 18.0 - 20.5 mm |
| SCFC2532           | 800022           | 25 - 32 mm            | 32 mm | 20.5 - 24 mm   |
| SCFC3240           | 800023           | 32 - 40 mm            | 32 mm | 24 - 28 mm     |
| SCFC4050           | 800024           | 40 - 50 mm            | 32 mm | 28 - 33 mm     |

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

