

Flexible Plastic Conduit Clamp with Plug



CARACTERÍSTICAS

Push-in installation of conduit

Flexible clamping design accommodates multiple conduit sizes using one clamp

Tool-free push-in installation after hole has been drilled into the concrete or brick

Low profile allows for installations in tight spaces

Non-flame propagating per IEC 61386-25

Passed 650°C glowing/hot-wire wire test per EN 60695-2

Halogen free


UV-stabilized

Material: Polypropylene

Temperatura: -10 to 85 °C

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro externo (OD)	Length (L)	Largura (W)	A	B	Static Load
SCUSA1620	800025	16 - 20 mm	54mm	21.5 mm	21 mm	11.5 mm	170N
SCUSA2025	800026	20 - 25 mm	61mm	26.1 mm	21 mm	14.3 mm	170N
SCUSA2532	800027	25 - 32 mm	81mm	32.6 mm	21 mm	18.3 mm	170N
SCUSA3240	800028	32 - 42 mm	82mm	45 mm	21 mm	23 mm	170N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

