

Hammer-On Flange Clip, Bottom Mount



CARACTERÍSTICAS

Can be used to support boxes, fixtures or other applications from beam flanges

Assorted attachment points provided to reduce inventory

Requires only a hammer to install



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2



Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Espessura do flange (FT)	Tamanho da haste (RS)	Static Load 1 (F1)
EM1318	170075	Spring Steel	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	6	450N
EM24	170050	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	450N
EM24S1	179720	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	6	200N
EM24SP25	172170	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	450N
EM58	170060	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM58R5	191027	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM58S1	179730	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	6	200N

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Espessura do flange (FT)	Tamanho da haste (RS)	Static Load 1 (F1)
EM58SP25	172180	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM912	170070	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	450N
EM912S1	179740	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	6	200N
EM912SP25	175760	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	450N

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load 2 (F2)	Static Load 3 (F3)	Certifications
EM1318	170075	110N	330N	cUL, UL
EM24	170050	110N	330N	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM24S1	179720	110N	200N	
EM24SP25	172170	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58	170060	110N	330N	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM58R5	191027	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58S1	179730	110N	200N	
EM58SP25	172180	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM912	170070	110N	330N	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM912S1	179740	110N	200N	
EM912SP25	175760	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

