


Hammer-On Flange Clip, Side Mount

CARACTERÍSTICAS

Provides an attachment for wire, S-hooks, chain, nVent CADDY Speed Link or other assemblies to flanges and profiles

Fits most beams


Installs with just a hammer



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Espessura do flange (FT)	Tamanho do orifício (HS)	Static Load	Certifications
2H4	170010	Spring Steel	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	7.1 mm	700N	ITB, UL, cUL
4H1318	170045	Spring Steel	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL
4H24	170020	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB
4H24R5	191018	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC, cUL, UL
4H24S1	179610	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	7.1 mm	650N	

Número de catálogo	Númerodo artigo	Material	Acabament o	Espessura do flange (FT)	Tamanho do orifício (HS)	Static Load	Certifications
4H24SP25	172320	Spring Steel	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC
4H58	170030	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	UL, CE, 4H, EM, EBC, cUL, ITB
4H58R5	191019	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	cUL, CE, 4H, EM, EBC, UL
4H58S1	179620	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	7.1 mm	650N	
4H58SP25	172350	Spring Steel	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC
4H912	170040	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	cUL, UL, CE, 4H, EM, EBC, ITB
4H912R5	191045	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC, cUL, UL
4H912S1	179630	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	7.1 mm	650N	
4H912SP25	172380	Spring Steel	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

