


Horizontal Adjustable Coupler



CARACTERÍSTICAS

Provides high-strength joint with SPEEDWAY Cable Ladder profile

Extended geometry allows greater cable ladder joint adjustments

Installs quickly and easily with included hardware


Multiple slots allow for field adjustments



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	A	B	C
CLSW4HACGA	842020	Aço	Hot-Dip Galvanized	190 mm	62 mm	2 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

