

INC8 Internal Strut Beam Clamp

CARACTERÍSTICAS

Mounts strut within beams



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2



Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Strut Type	A	Diâmetro do parafuso (Sc)
INC8	336290	Spring Steel	nVent CADDY Armour	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	13 mm	8

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Comprimento do parafuso (L)	Torque (TQ)	Static Load
INC8	336290	25mm	6 N·m	450N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Strut channel must be cut 3/4" (20mm) shorter than the inner distance between the two beam flanges in order to accommodate the clamps.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

