

J-TI/T Rod to C Purlin Clip



CARACTERÍSTICAS

Attaches to joists and C purlin


Supports threaded rod

Threaded rod hanger can swivel to provide a vertical dropdown

Material: Spring Steel
Acabamento: nVent CADDY Armour

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do orifício (HS)	Hole Type	Espessura do flange (FT)	A	Static Load
J1M10TI	175050	10 mm	Threaded	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1M6TI	174870	6 mm	Threaded	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1M8TI	174960	8 mm	Threaded	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J1T10	160220	11 mm	Plain	1.5 - 4 mm	10 mm Min	700N
J2M10TI	175060	10 mm	Threaded	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N
J2M6TI	174880	6 mm	Threaded	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N
J2M8TI	174970	8 mm	Threaded	4.0 - 6.5 mm	10 mm Min	700N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

