


MTVB Gravity Toggle with Rubber Washer

CARACTERÍSTICAS

Complete with rod, nut, washer and load distribution block

Threaded rod is secured against unintentional removal

Approved for use in stationary fire protection systems (for pipes up to 2")



Material: Aço
Acabamento: Electrogalvanized




ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da haste (RS)	Length (L)	Diâmetro da broca	Static Load	Ultimate Static Load (F)	Certifications
MTVB10100	584465	10	100mm	25mm	800N	20kN	VdS G412037, FM Approved, Pipe Hanger Components
MTVB10200	584466	10	200mm	25mm	800N	20kN	FM Approved, Pipe Hanger Components
MTVB8100	584455	8	100mm	22mm	800N	20kN	VdS G412037
MTVB8200	584456	8	200mm	22mm	800N	20kN	VdS G412037

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static Load represents the maximum recommended load when fixed to a trapezoidal sheet.

The Ultimate Static Load value does not take into account the load-bearing characteristics of the supporting material. The appropriate safety factor is to be added to this load rating.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

