

Multi-Function Clip



CARACTERÍSTICAS

Provides attachment of electrical boxes

Supports #10-24 and 1/4-20 (M6) threaded bridle rings

Instills more confidence installing conduit, MC/AC, and low voltage applications



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho da haste (RS)	Tamanho do fio	Espessura do flange (FT)
4Z34	170650	Spring Steel	nVent CADDY Armour	M4, M6, M8, M10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do orifício (HS)	Parafuso incluído	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)
4Z34	170650	6.5 mm	Não	110N	90N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

NEC® 300.11 requires dedicated drop wire/rod and EC311.

4Z parts installed on 3/8" (M10) smooth rod in the F2 direction has a Static Load Rating of 15 lb (67 N).



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

