

# nVent CADDY Macrofix Non-Insulated M8/M10



## CARACTERÍSTICAS

Plastic washer prevents screws from falling out during installation

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened

Combination nut can be attached to M8 or M10 threaded rod, simplifying material handling

Screw length has been optimized to accommodate an increased pipe range, reducing inventory

**Material:** Aço  
**Acabamento:** Electrogalvanizado



## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro externo (OD) | NB/D N | Tamanho da haste (RS) | Largura (W) | Espessura (T) |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|
| MFN019EG           | 586101           | 15 - 19 mm            | 10     | M8, M10               | 20 mm       | 1 mm          |
| MFN023EG           | 586102           | 19 - 23 mm            | 15     | M8, M10               | 20 mm       | 1 mm          |
| MFN029EG           | 586103           | 23 - 29 mm            | 20     | M8, M10               | 20 mm       | 1 mm          |
| MFN035EG           | 586104           | 29 - 35 mm            | 25     | M8, M10               | 20 mm       | 1 mm          |
| MFN041EG           | 586105           | 35 - 41 mm            |        | M8, M10               | 20 mm       | 1 mm          |
| MFN048EG           | 586106           | 41 - 48 mm            | 32     | M8, M10               | 20 mm       | 1 mm          |
| MFN054EG           | 586107           | 48 - 54 mm            | 40     | M8, M10               | 20 mm       | 1.25 mm       |
| MFN062EG           | 586108           | 54 - 62 mm            | 50     | M8, M10               | 20 mm       | 1.25 mm       |
| MFN072EG           | 586109           | 62 - 72 mm            |        | M8, M10               | 20 mm       | 1.25 mm       |
| MFN083EG           | 586110           | 73 - 83 mm            | 65     | M8, M10               | 23 mm       | 1.5 mm        |
| MFN093EG           | 586111           | 83 - 93 mm            | 80     | M8, M10               | 23 mm       | 1.5 mm        |

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro externo (OD) | NB/D N | Tamanho da haste (RS) | Largura(W) | Espessura (T) |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------------|------------|---------------|
| MFN103EG           | 586112           | 93 - 103 mm           | 90     | M8, M10               | 23 mm      | 1.75 mm       |
| MFN113EG           | 586113           | 103 - 113 mm          |        | M8, M10               | 23 mm      | 1.75 mm       |
| MFN123EG           | 586114           | 113 - 123 mm          | 100    | M8, M10               | 23 mm      | 1.75 mm       |
| MFN133EG           | 586115           | 123 - 133 mm          |        | M8, M10               | 23 mm      | 2 mm          |
| MFN143EG           | 586116           | 133 - 143 mm          | 125    | M8, M10               | 23 mm      | 2 mm          |
| MFN153EG           | 586117           | 143 - 153 mm          |        | M8, M10               | 25 mm      | 2 mm          |
| MFN165EG           | 586118           | 155 - 165 mm          |        | M8, M10               | 25 mm      | 2 mm          |
| MFN175EG           | 586119           | 165 - 175 mm          | 150    | M8, M10               | 25 mm      | 2 mm          |
| MFN205EG           | 586120           | 195 - 205 mm          |        | M8, M10               | 27 mm      | 2.25 mm       |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro externo (OD) | NB/D N | Tamanho da haste (RS) | Largura (W) | Espessura (T) |
|--------------------|------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------------|---------------|
| MFN220EG           | 586121           | 210 - 220 mm          | 200    | M8, M10               | 27 mm       | 2.25 mm       |
| MFN230EG           | 586122           | 220 - 230 mm          |        | M8, M10               | 27 mm       | 2.25 mm       |
| MFN255EG           | 586123           | 244 - 255 mm          |        | M8, M10               | 30 mm       | 2.5 mm        |
| MFN280EG           | 586124           | 270 - 280 mm          | 250    | M8, M10               | 30 mm       | 2.5 mm        |
| MFN324EG           | 586125           | 314 - 324 mm          | 300    | M8, M10               | 30 mm       | 2.5 mm        |
| MFN184EG           | 586126           | 175 - 184 mm          |        | M8, M10               | 25 mm       | 2 mm          |
| MFN194EG           | 586127           | 185 - 194 mm          |        | M8, M10               | 25 mm       | 2 mm          |

Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro do parafuso (Sc) | Comprimento do parafuso (L) | Static Load | Certifications                |
|--------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| MFN019EG           | 586101           | 6                         | 17mm                        | 1000N       | ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655 |
| MFN023EG           | 586102           | 6                         | 17mm                        | 1000N       | ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655 |
| MFN029EG           | 586103           | 6                         | 17mm                        | 1000N       | ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655 |
| MFN035EG           | 586104           | 6                         | 17mm                        | 1000N       | ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655 |
| MFN041EG           | 586105           | 6                         | 22mm                        | 1000N       | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396 |
| MFN048EG           | 586106           | 6                         | 22mm                        | 1000N       | ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655 |
| MFN054EG           | 586107           | 6                         | 22mm                        | 1500N       | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396 |


| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro do parafuso (Sc) | Comprimento do parafuso (L) | Static Load | Certifications                |
|--------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| MFN062EG           | 586108           | 6                         | 22mm                        | 1500N       | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396 |
| MFN072EG           | 586109           | 6                         | 22mm                        | 1500N       | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396 |
| MFN083EG           | 586110           | 6                         | 27mm                        | 2000N       | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396 |
| MFN093EG           | 586111           | 6                         | 27mm                        | 2000N       | ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655 |
| MFN103EG           | 586112           | 6                         | 27mm                        | 2500N       | ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655 |
| MFN113EG           | 586113           | 6                         | 27mm                        | 2500N       | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396 |
| MFN123EG           | 586114           | 6                         | 27mm                        | 2500N       | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396 |
| MFN133EG           | 586115           | 6                         | 27mm                        | 3000N       | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396 |
| MFN143EG           | 586116           | 6                         | 27mm                        | 3000N       | ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655 |
| MFN153EG           | 586117           | 6                         | 27mm                        | 3200N       | ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655 |
| MFN165EG           | 586118           | 6                         | 27mm                        | 3200N       | ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655 |
| MFN175EG           | 586119           | 6                         | 27mm                        | 3200N       | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396 |
| MFN205EG           | 586120           | 6                         | 32mm                        | 3600N       | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396 |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro do parafuso (Sc) | Comprimento do parafuso (L) | Static Load | Certifications                |
|--------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| MFN220EG           | 586121           | 6                         | 32mm                        | 3600N       | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396 |
| MFN230EG           | 586122           | 6                         | 32mm                        | 3600N       | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396 |
| MFN255EG           | 586123           | 6                         | 32mm                        | 4000N       | ITB DoC 2018 0396, RAL-GZ 655 |
| MFN280EG           | 586124           | 6                         | 32mm                        | 4000N       | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396 |
| MFN324EG           | 586125           | 6                         | 32mm                        | 4000N       | RAL-GZ 655, ITB DoC 2018 0396 |
| MFN184EG           | 586126           | 6                         | 27mm                        | 3200N       | RAL-GZ 655                    |

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro do parafuso (Sc) | Comprimento do parafuso (L) | Static Load | Certifications |
|--------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| MFN194EG           | 586127           | 6                         | 27mm                        | 3200N       | RAL-GZ 655     |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

