

nVent CADDY Macrofix Plus NI EZ with Easy Closure



CARACTERÍSTICAS

Contains easy closing mechanism

Plastic washers help prevent crushing the CPVC or plastic pipe and assure a floating fit

Flared edges and specially designed welding area help protect CPVC piping

Ideal for installations where space is limited and require services to be ran close to the attachment surface

Suitable for 3/4" - 2" (20 - 50 DN) steel sprinkler pipe

Eliminates the need to seismically brace when drops are kept within 6" (150 mm) of the attachment surface

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)

Acabamento: Electrogalvanized
Material: Aço



ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	NB/D N	Diâmetro externo (OD)	Tamanho da haste (RS)	Largura (W)	Espessura (T)
MPZ040	595056	32	40.0 - 42.4 mm	M10	30 mm	1.5 mm
MPZ025	595053	20	25.0 - 26.9 mm	M10	30 mm	1.5 mm
MPZ032	595054	25	32.0 - 33.7 mm	M10	30 mm	1.5 mm
MPZ020	595052	15	20.0 - 21.3 mm	M10	30 mm	1.5 mm
MPZ050	595057	40	48.3 - 50 mm	M10	30 mm	2 mm
MPZ075	595061	65	75.0 - 76.1 mm	M10	30 mm	2 mm
MPZ063	595059	50	60.3 - 63 mm	M10	30 mm	2 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Static Load	Certifications
MPZ040	595056	1125N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ025	595053	1125N	AON Fire Protection, BB019, pipe hangers, FM Approved, Pipe Hanger Components
MPZ032	595054	1125N	FM Approved, Pipe Hanger Components, AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ
MPZ020	595052	1125N	AON Fire Protection, BB019, pipe hangers
MPZ050	595057	1725N	FM Approved, Pipe Hanger Components, AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ
MPZ075	595061	1725N	
MPZ063	595059	1725N	AON Fire Protection, Macrofix Plus NI EZ, FM Approved, Pipe Hanger Components

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

