

nVent CADDY Rod Lock Beam Clamp



CARACTERÍSTICAS

Prefabricated assemblies easily lift and lock into place, helping to save time and money

Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position

Lock nut can be finger tightened, locking the rod in place

Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 19 and 23)

Material: Cast Iron
Acabamento: Electrogalvanized



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2




Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho da haste (RS)	Espessura do flange (FT)	Altura (H)	Length (L)	Largura (W)
CRLBM10EG	390002	M10	3 - 10 mm	30 mm	52.3mm	25.3 mm
CRLBM8EG	390001	M8	3 - 10 mm	30 mm	52.3mm	25.3 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	A	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)
CRLBM10EG	390002	24.9 mm	1100N	2200N
CRLBM8EG	390001	24.9 mm	1100N	1400N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static Load 1 represents 1/8" to 3/16" (3 mm to 5 mm) flange thickness. Static Load 2 represents 1/4" to 3/8" (6 mm to 10 mm) flange thickness.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

