

nVent CADDY Self-Cutting Cable Tie



The nVent CADDY Self-Cutting Cable Tie is a versatile, tool-free datacom solution for bundling large amounts of cables. This simple, yet innovative product features a built-in cutting blade to ensure a secure fastening and a safe, clean tie-off finish. Made from durable 6/6 nylon, the Self-Cutting Cable Tie boasts a robust 50lb/ 22Kg of tensile strength.

CARACTERÍSTICAS

Eliminates sharp edges and protects exposed skin from cuts during installation

Lock and twist to cut, no cutting tools required

Different colors including a black UV-protected version to meet specific needs

RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) compliant

Halogen free

cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275

Em conformidade com: IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)





ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Cor	Length (L)	Largura (W)	Temperatura da instalação	Temperatura de operação
CADTIESC14CBAP	601009	Nylon, Stainless Steel 301 (EN 1.4310)	Black	355.6m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC8CBAP	601018	Nylon, Stainless Steel 301 (EN 1.4310)	Black	203.2m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC8CNAP	601019	Nylon, Stainless Steel 301 (EN 1.4310)	Natural	203.2m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC11CBAP	601000	Nylon, Stainless Steel 301 (EN 1.4310)	Black	279.4m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Cor	Length (L)	Largura (W)	Temperatura da instalação	Temperatura de operação
CADTIESC11CNAP	601001	Nylon, Stainless Steel 301 (EN 1.4310)	Natural	279.4m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC14CNAP	601010	Nylon, Stainless Steel 301 (EN 1.4310)	Natural	355.6m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

