


Kit de carretel para sistema de iluminação nVent CADDY Speed Link



O kit de carretel para sistema de iluminação nVent CADDY Speed Link inclui um carretel de 150 metros de comprimento e um cabo de aço com 1 mm, juntamente com 100 dispositivos de bloqueio de perfil ultrafino. A embalagem inteligente permite que os empreiteiros extraiam e cortem o comprimento de cabo necessário sem terem de remover o carretel da caixa, tornando-a uma solução ideal para qualquer electricista. O dispositivo de bloqueio apresenta um acabamento estético e polido e possui uma capacidade de carga de 10 kg, sendo ideal para suportar e fixar iluminações e sinalética.

CARACTERÍSTICAS

O kit inclui um carretel de cabo de aço nVent CADDY Speed Link e dispositivos de bloqueio nVent CADDY Speed Link CLP

O carretel de cabo e os dispositivos de bloqueio são embalados em conjunto, simplificando o transporte para o local de trabalho e reduzindo o inventário

A embalagem permite aos utilizadores finais extrair e cortar qualquer comprimento de cabo necessário sem terem de remover o carretel da caixa

Ideal para retrabalhos e instalações nos quais podem ser necessários comprimentos de cabo personalizados

Cabo de aço construído a partir de sete feixes de sete fios de aço para aeronaves

A libertação sem chave do sistema de empurrar/puxar permite efetuar ajustes de forma fácil

O dispositivo de bloqueio de perfil baixo minimiza o impacto visual

Os tubos de libertação sem chave são fáceis de utilizar com luvas

O mecanismo de bloqueio de dupla face permite efetuar ajustes de altura de forma simples

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Acabamento	Material	Wire Rope Diameter	Length	Number of Locking Devices
CLP1L500PACK	196095	Electrogalvanized	Aço, Brass	1 mm	150m	100

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
 Opção 1 – Apoio ao cliente
 Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
 +31 800-0200135
 França:
 +33 800 901 793

Europa

Alemanha:
 800 1890272
 Outros países:
 +31 13 5835404

APAC

Xangai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500

