

Sistema de iluminação nVent CADDY Speed Link com bucha de fixação



O sistema de iluminação nVent CADDY Speed Link com bucha de fixação inclui um comprimento pré-cortado (1m e 2m) de cabo de aço de 1mm, rebitado a uma bucha de fixação, juntamente com um dispositivo de bloqueio de perfil ultrafino. Os empreiteiros podem instalá-lo de forma rápida e segura em tetos de betão para suportar e fixar iluminações e sinalética.

CARACTERÍSTICAS

O sistema completo inclui um cabo, um dispositivo de bloqueio e uma bucha de fixação da fischerwerke GmbH &Co. KG

Fixação rápida e fácil a betão fissurado e não fissurado

Não são necessárias ferramentas especiais

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

Static Load Safety Factor: 5:1
Acabamento: Electrogalvanized
Material: Aço;Brass

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Length (L)	Altura (H)	Largura (W)
CLP1L1WA6	196093	1 mm	1m	54mm	17 mm	12.5 mm
CLP1L2WA6	196094	1 mm	2m	54mm	17 mm	12.5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura (T)	Ângulo (a)	Static Load
CLP1L1WA6	196093	6.5 mm	60 °	100N
CLP1L2WA6	196094	6.5 mm	60 °	100N

Diâmetro da broca: 6mm
Profundidade do orifício de perfuração: 31mm
Embedment Depth: 25 mm Min



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

