

# nVent CADDY Speed Link SLDM with Toggle



## CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled toggle end fitting

Attaches to clearance holes in a variety of structures or hanging devices

Ideal for supporting lighting fixtures

Sleek, low-profile locking device reduces visual impact

Keyless locking device is adjustable even after installation

## ESPECIFICAÇÕES




Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Material | Acabamento        | Wire Rope Diameter | Wire Rope Length | A     |
|--------------------|------------------|----------|-------------------|--------------------|------------------|-------|
| SLDM615L2T         | 196044           | Aço      | Electrogalvanized | 1.5 mm             | 2m               | 39 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | B    | Static Load |
|--------------------|------------------|------|-------------|
| SLDM615L2T         | 196044           | 5 mm | 195N        |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tamanho da haste (RS): | 6       |
| Length (L):            | 7mm     |
| Altura (H):            | 24.5 mm |
| Largura (W):           | 9.2 mm  |



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

