

nVent CADDY Speed Link SLK with Y-Hook



CARACTERÍSTICAS

Complete system includes wire, locking device and two pre-assembled hook end fittings

Fastens to the building structure and hooks to hanging services and tray

Spring latch helps provide secure connection

Convenient design allows one hook to be temporarily detached for maintenance or to add cables to the tray

Single drop with double hook provides increased stability to the system

Also available in a single-hook end fitting configuration


Material:	Aço; Liga de zinco; Polypropylene
Acabamento:	Electrogalvanized
Static Load Safety Factor:	5:1
Em conformidade com:	SMACNA HVAC-DCS
Wire Rope Diameter:	2 mm



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Wire Rope Length	Wire Rope "Y" Length (YL)	A	B	C	Static Load
SLK2YH500L2	196549	2m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	440N
SLK2YH500L3	196550	3m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	440N

Altura (H):	55 mm
Largura (W):	19 mm
Espessura (T):	12.5 mm
Ângulo (a):	90 ° Max



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

