

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10



CARACTERÍSTICAS

Includes easy closing mechanism

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

Material: Aço;EPDM-SBR Rubber
Acabamento: Electro galvanized
Cor: Black
Temperatura: -50 to 110 °C



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro externo (OD)	NB/D N	Tamanho da haste (RS)	Largura (W)	Espessura (T)
SXD014	400063	12 - 14 mm	8	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD019	400064	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD023	400065	21 - 23 mm	15	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD028	400066	26 - 28 mm	20	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD035	400067	32 - 35 mm	25	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD043	400068	40 - 43 mm	32	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD052	400070	48 - 52 mm	40	M8, M10	20 mm	1.5 mm
SXD058	589350	54 - 58 mm		M8, M10	20 mm	2 mm
SXD061	400071	57 - 61 mm	50	M8, M10	20 mm	2 mm
SXD080	400074	74 - 80 mm	65	M8, M10	20 mm	2 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro externo (OD)	NB/D N	Tamanho da haste (RS)	Largura(W)	Espessura (T)
SXD091	400075	83 - 91 mm	80	M8, M10	20 mm	2 mm
SXD114	400077	108 - 114 mm	100	M8, M10	23 mm	2 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro do parafuso (Sc)	Comprimento do parafuso (L)	Static Load
SXD014	400063	6	27mm	1000N
SXD019	400064	6	27mm	1000N
SXD023	400065	6	27mm	1000N
SXD028	400066	6	27mm	1000N
SXD035	400067	6	27mm	1000N
SXD043	400068	6	32mm	1000N
SXD052	400070	6	32mm	1300N
SXD058	589350	6	32mm	1300N
SXD061	400071	6	32mm	1300N
SXD080	400074	6	37mm	1300N
SXD091	400075	6	40mm	1300N
SXD114	400077	6	50mm	2200N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Lining is EPDM rubber.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos

à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

