

# OSM Eye Bolt




## CARACTERÍSTICAS

Provides a method for anchoring chain or wire rope to structure

**Material:** Aço  
**Acabamento:** Electrogalvanized

## ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro do parafuso (Sc) | Diâmetro (Ø) | A     |
|--------------------|------------------|---------------------------|--------------|-------|
| OSM10X30           | 336060           | 10                        | 14 mm        | 30 mm |
| OSM8X25            | 336050           | 8                         | 12 mm        | 25 mm |



### AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

#### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

