

PEMSA Wire Basket Tray C Bracket



CARACTERÍSTICAS

Easy to use, quick connect feature

Ideal for ceiling, wall and channel installations

Side load access for cable installation



IEC 61537 load rating and earthing compliant

Material: Aço
Acabamento: Electrogalvanized



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Largura (W)	Altura (H)	Static Load
WBT100CBRKT	820310	137 mm	165 mm	54 mm	190 mm	327N
WBT150CBRKT	820320	137 mm	200 mm	54 mm	190 mm	353N
WBT200CBRKT	820330	137 mm	265 mm	54 mm	190 mm	284N
WBT300CBRKT	820340	137 mm	365 mm	54 mm	190 mm	245N
WBT400CBRKT	820350	137 mm	465 mm	54 mm	190 mm	177N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

