

# PEMSA Wire Basket Tray Cover

## CARACTERÍSTICAS

Sturdy metal construction for optimal protection

Easy to use




**Acabamento:** Pregalvanized  
**Material:** Aço



## ESPECIFICAÇÕES

| Número de catálogo | Número do artigo | Length (L) | Largura (W) | Altura (H) |
|--------------------|------------------|------------|-------------|------------|
| WBT300COVER        | 820640           | 3000mm     | 300 mm      | 20 mm      |
| WBT100COVER        | 820610           | 3000mm     | 100 mm      | 20 mm      |
| WBT60COVER         | 820600           | 3000mm     | 60 mm       | 20 mm      |
| WBT200COVER        | 820630           | 3000mm     | 200 mm      | 20 mm      |
| WBT400COVER        | 820650           | 3000mm     | 400 mm      | 20 mm      |
| WBT150COVER        | 820620           | 3000mm     | 150 mm      | 20 mm      |



### AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

#### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

